

Model DQS 小型分割机

维修、清扫方便



变频器变速装置

采用变频器变速，可通过操作面板轻松地调整第一传送带和行程10-25次/分钟的速度。

滴油润滑方式

给油装置可通过手柄阀门调节各滑动部位的滴油量。油箱采用不锈钢制造，可拆卸，便于清洁。


可拆卸输送带

输送带可通过杠杆一键松开。
传送带均由树脂制成，背面也易于清洁。



旋转式下料斗

面团室几乎完全开放，极易清洁。



透明盖板

无需移除盖子即可进行机械单元的目视检查及确认污垢。


控制盘独立式

取下连接器即可与主体分离，便于进行维护保养。

OSHIKIRI

*注意

- 1: 分割重量以加水64%的中种，揉面温度27℃，揉面时间20分钟的生面团为例。
- 2: 本图表示左侧流程。右侧流程与本图对称。
- 3: 操作盘位置可通过取下连接器进行调整。



规格

形式	DQS2	DQS2/4 (选项)	
粒数	2	2	4
分割重量	25~230g	25~230g	20~80g
速度行程数	10~25回/分		
能力	1,200~3,000个/小时	1,200~3,000个/小时	2,400~6,000个/小时
料斗容量	45L		
电源	AC200V 3相		
马达出力	本体驱动 1.5kW 输送带驱动 0.2kW×2		
机械重量	约800kg		

*规格和图纸如有变更，恕不另行通知。

*电源的电压因使用国家而定。根据不同规格也可能需要使用变压器。

OSHIKIRI MACHINERY LTD.

<https://www.oshikiri.com/>

湘南工場

〒252-0811 神奈川県藤沢市桐原町4
TEL 0466-44-6184 FAX 0466-44-6187



OSHIKIRI官方微信



OSHIKIRI官方网站